

別表 1 : 清掃項目一覧表

数字は清掃回数
D : 1日、W : 1週間、Y : 1年

清掃対象区分	床材質	面積	日常清掃										定期清掃				
			床面除塵	床面水拭き	屑物・灰皿処理	手摺清拭	扉・取手類清拭	衛生陶器類洗浄	衛生消耗品補充	汚物処理	鏡・洗面台清掃	金属部分清掃	床洗浄 W A X 仕上	床洗浄	繊維床クリーニング	建物外周硝子清掃	
地下1階																	
休憩室 (男子)	床用化粧合板、畳	18.2	1 W	1 W													
休憩室 (女子)	床用化粧合板、畳	17.82	1 W	1 W													
職員休憩室 (男子)	床用化粧合板、畳	19.95	1 W	1 W													
職員休憩室 (女子)	床用化粧合板、畳	19.95	1 W	1 W													
廊下	半硬質ビニル床タイル	78.03	1 D	1 D									2 Y				
EV4	ゴムタイル	7.68	1 D	1 D			1 D						2 Y				
男WC	ビニル床シート	6.52	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
女WC	ビニル床シート	9.87	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
館長室	半硬質ビニル床タイル	10.13	1 W	1 W									2 Y				
湯沸室	ビニル床シート	2.78	1 D	1 D	1 D								2 Y				
前室	半硬質ビニル床タイル	18.22	1 W	1 W									2 Y				
第1階段 (B1~1F)	半硬質ビニル床タイル	16.32	1 D	1 D		1 D							2 Y				
第1階段 (1F~5F)	タイルカーペット	148.32	1 D			1 D									2 Y		
第2階段 (B1~屋上)	ニードルパンチカーペット	169.62	1 D			1 D									2 Y		

外周硝子 (内外面) 2 Y

別表 1：清掃項目一覧表

数字は清掃回数
D：1日、W：1週間、Y：1年

清掃対象区分	床材質	面積	日常清掃										定期清掃				
			床面除塵	床面水拭き	屑物・灰皿処理	手摺清拭	扉・取手類清拭	衛生陶器類洗浄	衛生消耗品補充	汚物処理	鏡・洗面台清掃	金属部分清掃	床洗浄WAX仕上	床洗浄	繊維床クリーニング	建物外周硝子清掃	
1階																	
フロント	タイルカーペット	12.74	1	D													2 Y
事務室(1)	タイルカーペット	6.27	1	W													2 Y
総務事務室	タイルカーペット	46.51	1	W													2 Y
監視員室	合成樹脂塗床	5.49	1	W	1	W											
ピロティ	RCコテ	172.06	1	D	1	D											
風除室1	花崗岩バーナー仕上	19.1	1	D	1	D	1	D									
風除室2	花崗岩バーナー仕上	7.18	1	D	1	D	1	D									
EV1	ゴムタイル	2.4	1	D	1	D			1	D							2 Y
EV2	ゴムタイル	2.4	1	D	1	D			1	D							2 Y
EV3	ゴムタイル	2.17	1	D	1	D			1	D							2 Y
エントランスホール	大理石水磨き・化粧合板	152.23	1	D	1	D	1	D									2 Y
CSコーナー	花崗岩バーナー仕上	5.99	1	D	1	D											
予約コーナー	ビニール床シート	47.62	1	D	1	D	1	D									2 Y
身障者WC	花崗岩水磨き	4.07	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	2 Y
男子WC(1)	花崗岩水磨き	9.98	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	2 Y
女子WC(1)	花崗岩水磨き	12.95	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	2 Y
男子WC(2)	ビニール床シート	5.95	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	2 Y
女子WC(2)	ビニール床シート	5.93	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	2 Y
男子WC(3)	ビニール床シート	8.66	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	2 Y
女子WC(3)	ビニール床シート	5.07	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	2 Y
荷解室	合成樹脂塗床、RCコテ	217.76	1	D	1	D											2 Y
ごみ置き場	RCコテ	7.73	1	D	1	D											

外周硝子(内外面) 2 Y

別表 1：清掃項目一覧表

数字は清掃回数
D：1日、W：1週間、Y：1年

清掃対象区分	床材質	面積	日常清掃										定期清掃				
			床面除塵	床面水拭き	屑物・灰皿処理	手摺清拭	扉・取手類清拭	衛生陶器類洗浄	衛生消耗品補充	汚物処理	鏡・洗面台清掃	金属部分清掃	床洗浄WAX仕上	床洗浄	繊維床クリーニング	建物外周硝子清掃	
2階																	
研修室 6	タイルカーペット	14.72	1	W												2	Y
研修室 6	タイルカーペット	39.42	1	W												2	Y
研修室 6	タイルカーペット	14.22	1	W												2	Y
更衣室	半硬質ビニル床タイル	2.94	1	D	1	D							2	Y			
風除室 1	RCコテ	12.62	1	D	1	D	1	D									
風除室 2	RCコテ	7.08	1	D	1	D	1	D									
第3階段（2F～3F）	ニードルパンチカーペット	9.55	1	D				1	D							2	Y
エントランスホール	床用化粧合板、タイルカーペット	116.62	1	D	1	D	1	D								2	Y
TEL置場	タイルカーペット	2.17	1	D												2	Y
WC	ビニール床シート	2.05	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D	2	Y
男子WC 1	花崗岩水磨き	24.56	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D	2	Y
女子WC 1	花崗岩水磨き	34.02	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D	2	Y
身障者WC	花崗岩水磨き	4.76	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D	2	Y
授乳室	ビニール床シート	3.66	1	D	1	D	1	D							2	Y	
コインロッカー室	タイルカーペット	17.11	1	W												2	Y
湯沸室	ビニール床シート	2.42	1	D	1	D	1	D							2	Y	
主催者控室	タイルカーペット	9.6	1	W												2	Y
廊下 1	床用化粧合板	41.65	1	D	1	D									2	Y	
廊下 2	半硬質ビニル床タイル	25.75	1	D	1	D									2	Y	
ホワイエ	床用化粧合板	163.64	1	D	1	D									2	Y	
喫煙コーナー	床用化粧合板	18.09	1	D	1	D	1	D							2	Y	
売店	床用化粧合板	7.48	1	D	1	D									2	Y	
前室（1）	床用化粧合板	4.02	1	D	1	D									2	Y	
前室（2）	床用化粧合板	12.31	1	D	1	D									2	Y	
前室（3）	床用化粧合板	4.02	1	D	1	D									2	Y	
前室（4）	床用化粧合板	37.69	1	D	1	D									2	Y	
男子WC（2）	ビニール床シート	4.36	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D	2	Y
女子WC（2）	ビニール床シート	3.81	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D	2	Y

外周硝子（内外面） 2 Y

別表 1 : 清掃項目一覧表

数字は清掃回数
D : 1日、W : 1週間、Y : 1年

清掃対象区分	床材質	面積	日常清掃										定期清掃				
			床面除塵	床面水拭き	屑物・灰皿処理	手摺清拭	扉・取手類清拭	衛生陶器類洗浄	衛生消耗品補充	汚物処理	鏡・洗面台清掃	金属部分清掃	床洗浄 W A X 仕上	床洗浄	繊維床クリーニング	建物外周硝子清掃	
3階																	
第4階段 (3F~4F)	Pタイル	9.05	1 D	1 D		1 D							2 Y				
バルコニー1	RCコテ	5.15	1 W	1 W													
バルコニー2	RCコテ	8.2	1 W	1 W													
EVホール	ビニール床シート	67.26	1 D	1 D									2 Y				
休息コーナー	ビニール床シート	52.34	1 D	1 D	1 D								2 Y				
男子WC (1)	ビニール床シート	13.35	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
女子WC (1)	ビニール床シート	10.35	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
通路	ビニール床シート	2.76	1 D	1 D									2 Y				
リハーサルスタジオ1	床用化粧合板	43.42	1 D	1 D									2 Y				
更衣室 (1)	床用化粧合板、タイルカーペット	8.79	1 D	1 D												2 Y	
更衣室 (2)	床用化粧合板、タイルカーペット	9.87	1 D	1 D												2 Y	
更衣室 (3)	床用化粧合板、タイルカーペット	9.36	1 D	1 D												2 Y	
湯沸室 (1)	ビニール床シート	1.45	1 D	1 D	1 D								2 Y				
リハーサルスタジオ2	床用化粧合板	67.19	1 D	1 D									2 Y				
控室 (1)	床用化粧合板、タイルカーペット	51.96	1 D	1 D												2 Y	
控室 (2)	床用化粧合板、タイルカーペット	51.96	1 D	1 D												2 Y	
控室 (3)	床用化粧合板、タイルカーペット	36.3	1 D	1 D												2 Y	
控室 (4)	床用化粧合板、タイルカーペット	15.31	1 D	1 D												2 Y	
控室 (5)	床用化粧合板、タイルカーペット	15.66	1 D	1 D												2 Y	
廊下 (1)	タイルカーペット	105.08	1 D													2 Y	
廊下 (2)	タイルカーペット	22.69	1 D													2 Y	
脱衣室 (1)	床用化粧合板、タイルカーペット	1.87	1 D	1 D												2 Y	
脱衣室 (2)	床用化粧合板、タイルカーペット	1.87	1 D	1 D												2 Y	
脱衣室 (3)	床用化粧合板、タイルカーペット	2.16	1 D	1 D												2 Y	
湯沸室	ビニール床シート	3.26	1 D	1 D	1 D								2 Y				
男子WC (2)	ビニール床シート	6.29	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
女子WC (2)	ビニール床シート	9.66	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
ホール事務室	タイルカーペット	18.64	1 W													2 Y	

外周硝子 (内外面) 2 Y

別表 1 : 清掃項目一覧表

数字は清掃回数
D : 1日、W : 1週間、Y : 1年

前室 (1)	半硬質ビニル床タイル	5.91	1	D	1	D											
前室 (2)	ビニール床シート	8.5	1	D	1	D							2	Y			
前室 (3)	半硬質ビニル床タイル、タイルカーペット	24.44	1	D	1	D									2	Y	
前室 (4)	タイルカーペット	4.85	1	D											2	Y	

別表 1 : 清掃項目一覧表

数字は清掃回数
D : 1日、W : 1週間、Y : 1年

清掃対象区分	床材質	面積	日常清掃										定期清掃				
			床面除塵	床面水拭き	屑物・灰皿処理	手摺清拭	扉・取手類清拭	衛生陶器類洗浄	衛生消耗品補充	汚物処理	鏡・洗面台清掃	金属部分清掃	床洗浄 W A X 仕上	床洗浄	繊維床クリーニング	建物外周硝子清掃	
4階																	
EVホール	ビニール床シート	106.12	1 D	1 D											2 Y		
研修室 1	タイルカーペット	80.11	1 W													2 Y	
4階受付	半硬質ビニール床タイル	16.34	1 D	1 D											2 Y		
自販機置場	ビニール床シート	7.89	1 D	1 D											2 Y		
湯沸室	ビニール床シート	4.16	1 D	1 D	1 D										2 Y		
授乳室	ビニール床シート	2.89	1 D	1 D											2 Y		
身障者WC	ビニール床シート	4.62	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
研修室 2	ビニール床シート	62.64	1 W	1 W									2 Y				
研修室 3	ビニール床シート	40.71	1 W	1 W									2 Y				
研修室 4	ビニール床シート	37.32	1 W	1 W									2 Y				
研修室 5	畳	49.87	1 W	1 W													
廊下 (1)	ビニール床シート	49.9	1 D	1 D									2 Y				
廊下 (2)	半硬質ビニール床タイル	68.94	1 D	1 D									2 Y				
前室 (1)	床用化粧合板	17.21	1 D	1 D									2 Y				
バルコニー 1	RCコテ	5.15	1 W	1 W													
バルコニー 2	RCコテ	8.2	1 W	1 W													
講師控室	タイルカーペット	13.43	1 W													2 Y	
更衣室	床用化粧合板	4.68	1 W	1 W									2 Y				
前室 (2)	床用化粧合板	6.78	1 D	1 D									2 Y				
男子WC (1)	ビニール床シート	14.93	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
女子WC (1)	ビニール床シート	20.04	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
男子WC (2)	ビニール床シート	5.76	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
女子WC (2)	ビニール床シート	6.05	1 D	1 D	1 D		1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	1 D	2 Y				
パントリー	半硬質ビニール床タイル	43.61	1 W	1 W									2 Y				

外周硝子 (内外面) 2 Y

別表 1 : 清掃項目一覧表

数字は清掃回数
D : 1日、W : 1週間、Y : 1年

清掃対象区分	床材質	面積	日常清掃										定期清掃						
			床面除塵	床面水拭き	屑物・灰皿処理	手摺清拭	扉・取手類清拭	衛生陶器類洗浄	衛生消耗品補充	汚物処理	鏡・洗面台清掃	金属部分清掃	床洗浄 W A X 仕上	床洗浄	繊維床クリーニング	建物外周硝子清掃			
5階																			
EVホール	タイルカーペット	94.05	1	D													2	Y	
休息コーナー	タイルカーペット	53.02	1	D		1	D										2	Y	
授乳室	ビニール床シート	2.6	1	D	1	D	1	D							2	Y			
前室	床用化粧合板	6.96	1	D	1	D									2	Y			
身障者WC	花崗岩水磨き	3.84	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D		2	Y	
男子WC (1)	花崗岩水磨き	15.15	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D		2	Y	
女子WC (1)	花崗岩水磨き	22.55	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D		2	Y	
男子WC (2)	ビニール床シート	4.41	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D	1	D	2	Y
女子WC (2)	ビニール床シート	4.46	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D	1	D	2	Y
小会議室 1	織絨毯	107.37	1	W													2	Y	
小会議室 2	織絨毯	100.5	1	W													2	Y	
中会議室 1	織絨毯	174.5	1	W													2	Y	
中会議室 2	織絨毯	174.5	1	W													2	Y	
和会議室	畳	60.31	1	W	1	W													
踏込	花崗岩水磨き	10.76	1	D	1	D										2	Y		
前室 (1)	花崗岩水磨き	8.57	1	D	1	D													
前室 (2)	花崗岩水磨き	3	1	D	1	D													
踏込	花崗岩水磨き	4.53	1	D	1	D													
廊下 (1)	タイルカーペット	94.04	1	W													2	Y	
廊下 (2)	タイルカーペット	194.51	1	W													2	Y	
事務室	半硬質ビニール床タイル	22.37	1	W	1	W									2	Y			
バルコニー 1	RCコテ	5.15	1	W	1	W													
バルコニー 2	RCコテ	8.2	1	W	1	W													
予備室	半硬質ビニール床タイル	23.65	1	W	1	W									2	Y			
パントリー	合成樹脂塗床	77.13	1	W	1	W													
WC(2)前室	ビニール床シート	4.01	1	D	1	D	1	D		1	D	1	D	1	D	1	D	2	Y

外周硝子 (内外面) 2 Y

点検、測定及び試験の基準

電 気 工 作 物		点検、測定及び試験項目	月次点検	年次点検	臨時点検
受 電 設 備 （ 含 配 電 設 備 ・ 二 次 変 電 室 設 備 ）	引込線 電線及び支持物	外観点検	○	○	必要の都度
		絶縁抵抗測定		○	
		放電雑音チェック			
		CV ケーブル活線劣化診断			
	遮断器 開閉器	外観点検	○	○	必要の都度
		絶縁抵抗測定		○	
		継電器の動作試験		○	
		継電器との結合動作試験		○	
		トリップ回路の導通試験		同上不良の場合	
		真空度チェック			
		放電雑音チェック			
	母線、計器用変成器 断路器、避雷器 電力用コンデンサ その他機器	外観点検	○	○	必要の都度
		絶縁抵抗測定		○	
		放電雑音チェック			
		温度チェック	○	○	
	変圧器	外観点検	○	○	必要の都度
		絶縁抵抗測定		○	
		放電雑音チェック			
		温度チェック	○	○	
	配電盤及び制御回路	外観点検	○	○	必要の都度
絶縁抵抗測定			○		
継電器の動作試験			○		
継電器との結合動作試験			○		
放電雑音チェック					
温度チェック		○	○		
接地装置	外観点検	○	○	必要の都度	
	接地抵抗測定		○		
蓄電池	外観点検	○	○	必要の都度	
	比重測定	1回/年	○		
	液温測定	1回/年	○		
	電圧測定	1回/年	○		

別表 2

電 気 工 作 物		点検、測定及び試験項目	月次点検	年次点検	臨時点検
電気使用場所の設備	電動機、電熱器	外観点検	○	○	必要の都度
	電気溶接機	絶縁抵抗測定		○	
	その他の電気機器類	接地抵抗測定		○※ 1	
	照明装置	温度チェック		○	
	配線及び配線器具	漏洩電流測定	○※ 2	○	
	接地装置	高調波測定			
	配電線路の電線等 及び支持物				
非常用予備発電装置	ガスタービン及び 附属装置	外観点検	○		
		起動試験	○		
	内燃機関及び 附属装置				
	発電機及び励磁装置 接地装置	外観点検	○	○	
		絶縁抵抗測定		○※ 1	
		接地抵抗測定		○	
遮断器・開閉器 その他の電気機器類	受電設備と同じ				


- 注 (1) 「外観点検」とは、目視により点検を行う。
 (2) 年次点検は停電をして行う点検（停電点検）をいう。
 (3) ※ 1 を付した測定及び試験は停電範囲その他の理由によって行わないことができる。
 ※ 2 を付した測定は高圧受変電設備の変圧器の B 種接地線で行うものとする。

防犯ブロック及び図面


- 00. 共用部
- 01. 1F 総務事務室
- 02. 1F レストラン・厨房
- 03. 2F 研修室6
- 04. 3F ホール事務室
- 05. 4F 研修室事務室
- 06. 5F 事務室

防犯センター等の名称	記号	個数
ブロック制御器 (リモコンカードリーダー)	OT-06	7
電気錠カードリーダー	E	1
マグネットセンサー	○	13
シャッターセンサー	○→	2
熱線センサー (パッシブセンサー)	○	44
主装置	KFC-0104	1
最終案内灯 (ターミナルランプ)	TA	1
電気錠制御器	C-U01	1
電源装置	PWR-2	1
リスボタン	PES-IN	7

別表3



別表3



舞台機構設備機器一覧

(1) 舞台機構設備 (ホール)

1	舞台遮蔽壁 (ティザー兼用)	電動昇降ワイヤートラクション式
2	ウイング (上手)	電動走行式・手動開閉式
3	ウイング (下手)	電動走行式・手動開閉式
4	緞帳	電動昇降ワイヤートラクション式
5	吊物バトン-1	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
6	袖幕-1 (昇降)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
	〃 (開閉)	手動紐引開閉式
7	ボーダーライト-1 (-文字幕-1共吊)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
8	サスペンションライト-1	電動昇降ワイヤートラクション式
9	天井反射板 (昇降)	電動昇降ワイヤートラクション式
	〃 (変角)	電動変角式
10	中割幕 (昇降)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
	〃 (開閉)	手動紐引開閉式
11	ボーダーライト-2 (-文字幕-2共吊)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
12	サスペンションライト-2	電動昇降ワイヤートラクション式
13	吊物バトン-2	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
14	吊物バトン-3	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
15	袖幕-2 (昇降)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
	袖幕-2 (開閉)	手動紐引開閉式
16	アッパーホリゾントライト (-文字幕-3共吊)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
17	正面・側面反射板 (正面)	電動昇降ワイヤートラクション式
	〃 (側面) (上手)	手動開閉式
	〃 (側面) (下手)	手動開閉式
18	吊物バトン-4	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
19	吊物バトン-5	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
20	バック幕 (昇降)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
	〃 (開閉)	手動紐引開閉式
21	ホリゾン幕	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
22	東西サスペンションライト (上手-1)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
23	〃 (上手-2)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
24	〃 (下手-1)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
25	〃 (下手-2)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
26	東西バトン (上手)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
27	東西バトン (下手)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
28	プロセニウムライト	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
29	シーリングライトバトン (上手)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
30	シーリングライトバトン (中)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
31	シーリングライトバトン (下手)	電動昇降ワイヤードラム巻き取り式
32	昇降床-1	電動昇降式、シザース式
33	昇降床-2	電動昇降式、シザース式
34	舞台機構制御盤	
35	舞台機構操作盤	

(2) 舞台機構設備【大会議室】

1	吊物バトン-1	電動昇降ワイヤードラム巻取り式
2	吊物バトン-2	電動昇降ワイヤードラム巻取り式
3	照明バトン-1	電動昇降ワイヤードラム巻取り式
4	照明バトン-2	電動昇降ワイヤードラム巻取り式
5	照明バトン-3	電動昇降ワイヤードラム巻取り式
6	吊物バトン-3	電動昇降ワイヤードラム巻取り式
7	吊物バトン-4	電動昇降ワイヤードラム巻取り式
8	吊物バトン-5	電動昇降ワイヤードラム巻取り式
9	吊物バトン-6	電動昇降ワイヤードラム巻取り式
10	舞台機構制御盤	電動昇降ワイヤードラム巻取り式
11	舞台機構操作盤	電動昇降ワイヤードラム巻取り式

ホール音響設備機器

機器名	型式	数量	備考
音響操作卓			
ミキシングコンソール	WR-D500	1	松下電器産業
液晶モニター	LD-T15	1	ICOM
場内操作卓			
コンパクトミキサー	LS9-16	1	YAMAHA
業務用CDプレーヤー	CD-450	1	TEAC
業務用カセットデッキ	122MK II	1	TEAC
MDスタジオプレーヤー	MD-801RMK II	2	TEAC
パターンリモコン部	特注品	1	
電源制御部	WU-L67	1	松下電器産業
信号処理架			
A/Dコンバータユニット		1	松下電器産業
インプットプロセッサ部		1	松下電器産業
バスラインプロセッサ部		1	松下電器産業
電源スイッチ部		1	松下電器産業
AD/D Aユニット電源部		1	松下電器産業
制御パソコン		1	松下電器産業
端子盤ユニット		1	松下電器産業
電源制御部	WU-L67	1	松下電器産業
無停電電源ユニット		1	松下電器産業
入出力パッチ架			
フォーマットコンバーター	CSP-301	2	カレント
場内入出力パッチ部	特注品	1	
デジタル入出力パッチ部	特注品	1	
アナログ入出力パッチ部	特注品	1	
トランス・パラ・フェイズパッチ部	特注品	1	
音源卓パッチ部	特注品	1	
デジタル分配器	DDU0204	1	Adgear
ワイヤレス受信機	WX-R821	2	松下電器産業
800MHzワイヤレス混合分配器	WX-R900	3	松下電器産業
ファンタム電源ユニット	PIU-480P	1	
インターカムメインステーション	MS-232	1	クリアカム
吊マイク用ファンタム電源/MXボックス	PS-2・MB-2A	1	サンケン
端子盤ユニット	特注品	6	
副電源制御部	WU-L67	2	松下電器産業
中継車コンセントパネル	特注品	1	
CPU卓			
パソコンインターフェース	特注品	1	
システムインターフェース	特注品	1	
コントロール用CPU	6893-82J	1	IBM
パワーアンプ	WP-C104	1	松下電器産業
無停電電源部	BN75XS	1	オムロン
出力制御架			
デジタルマルチイコライザー	WZ-DE45	13	松下電器産業
デジタルマルチプロセッサ	WZ-DM35	3	松下電器産業
ミキシングユニット4ch	SW31-4	2	リバック
ミキシングユニット1ch	SW31-1	1	リバック
音声分配器	PDA-4	2	リバック
PCM開演ブザーユニット	FG-1000	1	ローラント
パターン制御部	特注品	2	
インサクションパッチ部	特注品	2	
マルチプレクサ	特注品	1	
端子盤ユニット	特注品	2	
電源ユニット	WU-L67	2	松下電器産業
デジタル分配器	DDU0204	2	ADgear

ホール音響設備機器

機器名	型式	数量	備考
電力増幅架			
パワーアンプ 600W+600W	WP-9600	12	松下電器産業
パワーアンプ 300W+300W	WP-9300	11	松下電器産業
パワーアンプ 120W+120W	WP-H122	3	松下電器産業
シグナルプロセッサー	WZ-DM35	6	松下電器産業
出力制御部	特注品	4	
PAインターフェースユニット	特注品	5	
デジタル分配器	DDU0204	2	ADgear
AGCユニット	CROWD COMP	2	リテック
ミキシングユニット4ch	SW41-6	1	リハック
運営呼出制御部	特注品	1	
運営呼出電源部	特注品	1	
トランスユニット	特注品	1	
アンプパッチ部	特注品	2	
端子盤ユニット	特注品	5	
電源制御部	特注品	7	
音声分配器	PDA-4	1	リハック
出力パッチ部	特注品	1	
音源卓-1			
業務用カセットデッキ	122MKIII	2	TEAC
CDプレーヤー	CDP-D500	2	SONY
デジタルリバーブ	SRV-3030D	1	ローラント
マルチエフェクトプロセッサー	DPS-V77	1	SONY
AES/EBUパッチ部	特注品	1	
電源制御ユニット	WU-L67	1	松下電器産業
音源卓-2			
MDスタジオレコーダー	MD-801RMK II	2	TEAC
デジタルオーディオテープレコーダー	SV-3900	2	松下電器産業
グラフィックイコライザー	WZ-AE31	2	松下電器産業
コンプレッサー/リミッター	166A	1	DBX
AES/EBUパッチ部	特注品	1	
電源制御ユニット	WU-L67	1	松下電器産業
プロセニアムスピーカ			
2ウェイスピーカ	FRX940	2	EV
サイドスピーカ			
2ウェイスピーカ	FRX640	2	EV
サブウーファー	FRX181	2	EV
ステージスピーカ			
2ウェイスピーカ	FRX640	6	EV
サブウーファー	FRX181	6	EV
シーリングスピーカ			
2ウェイフルレンジスピーカ	SX300	9	EV
ウォールスピーカ			
フルレンジスピーカ 12inch	920-8B	9	EV
固定はね返りスピーカ			
コンパクトハイパワースピーカ	WS-A200	2	松下電器産業
ラージモニタースピーカ			
セントリーモニタースピーカシステム	SENTRY 500	2	EV
スモールモニタースピーカ			
セントリーモニタースピーカシステム	SENTRY 100A	2	EV

ホール音響設備機器

機器名	型式	数量	備考
運営系スピーカ			
天井埋込スピーカ 3W・16cm	WS-6500	28	松下電器産業
壁掛スピーカ	WS-2050	11	松下電器産業
移動スタンド式スピーカ2Wayフルレンジ	SX300	2	EV
フロアモニター	T221	4	EV
3点吊マイク装置			
3点吊マイク装置	MS-03PD	1	高砂製作所
3点吊用マイクロホン	CMS-2	1	サンデン
エアーモニターマイクロホン			
エアーモニターマイクロホン	849 LC	2	シュア
下手袖複合接続盤			
舞台コンセントパッチ部	特注品	1	
上手袖複合接続盤			
舞台コンセントパッチ部	特注品	1	
場内コンセント類			
場内卓複合盤	特注品	1	
場内マルチ客席後部盤	特注品	1	
コネクタープレート(キャノン1個付)	WZ-801A	2	松下電器産業
コネクタープレート(キャノン2個付)	WZ-802A	12	松下電器産業
マイクコンセントボックス	WZ-862	7	松下電器産業
マルチコンセントボックス(床埋)	特注品	3	
スピーカコンセントプレート(2個用)	WZ-702A	4	松下電器産業
スピーカコンセントボックス	WZ-762	10	松下電器産業
舞台正面カメラコンセント	特注品	2	
場内上手複合盤	特注品	1	
マイクロホン・スタンド類			
ダイナミックマイクロホンA	SM58 LC	10	シュア
ダイナミックマイクロホンB	SM57 LC	8	シュア
ダイナミックマイクロホンC	WM-D150SW-K	3	松下電器産業
ダイナミックマイクロホンD	MD-441U	3	ゼンハイザー
コンデンサーマイクロホンA	C414B-ULS	3	AKG
コンデンサーマイクロホンB	C460B COMB-ULS/61	5	AKG
ハンド型ワイヤレスマイクロホン	WX-TB815-S	5	松下電器産業
ワイピン型ワイヤレスマイクロホン	WX-TB830	5	松下電器産業
床上型マイクロホンスタンド	WN-431	10	松下電器産業
ブーム型マイクロホンスタンド	WN-5360	6	松下電器産業
ミニブーム型マイクロホンスタンド	WN-5310	6	松下電器産業
卓上型マイクロホンスタンド	WN-272	3	松下電器産業
インターカム類			
壁埋込み型スピーカステーション	KB-211	7	クリアカム
ポータブルケース	V-BOX	4	クリアカム
コネクタープレート 2ch	WP-2	18	クリアカム
ベルトバックステーション	RS-501	12	クリアカム
方耳型ヘッドセット	DT-108C	23	ハイパー
運営系呼出マイク盤			
音響室ガナリ操作盤	特注品	1	
調光室ガナリ操作盤	特注品	1	
舞台下手ガナリ操作盤	特注品	1	
フラットループ音声伝送装置			
フラットループアンプ	HSR-120N	1	SONAR
補聴器	HSR-60N	5	SONAR

ホール音響設備機器

機器名	型式	数量	備考
ホールカメラ設備			
舞台正面カメラ	AW-E600	1	松下電器産業
1.4倍ズームレンズ	AW-S14×7.5BMD	1	松下電器産業
回転台	AW-PH300	1	松下電器産業
回転台用ACアダプター	AW-PS300	1	松下電器産業
カメラコントローラ	AW-RP505	1	松下電器産業
ACアダプター	AW-PS301	1	松下電器産業
業務用VTR	AG-7350	1	松下電器産業
モニターテレビ	WV-CM1430	1	松下電器産業

舞台音響設備点検要領

対象機器	点検項目
デジタルミキサー (A/Dコンバータユニット・インプットプロセッサ部・バスラインプロセッサ部・電源スイッチ部・AD/DAユニット電源部・制御パソコン・無停電電源ユニットを含む)	<ul style="list-style-type: none"> 各切換送・入切スイッチ等の動作点検 各音量調節器の動作点検及び雑音の確認 各種表示等の動作点検 各種リモート回路の動作点検 イコライザー各ポイントの可変量の点検 フィルター変化レベルの点検 レベルメーターの指示の点検 利得・S/N比・ひずみ率の測定 テストオシレーター出力及び定電圧電源の測定 エアーモニターマイク動作点検
液晶モニター	<ul style="list-style-type: none"> 接続ケーブル・コネクタの接続状態点検 コントラスト・ブライト・ピクセルレベル・ガンマの調整機能・動作点検 液晶ドット落ち・有無の確認 表示部の洗浄・内外部の清掃
コンパクトミキサー	<ul style="list-style-type: none"> 各切換送・入切スイッチ等の動作点検 各音量調節器の動作点検及び雑音の確認 各種表示等の動作点検 利得の確認 イコライザー各ポイントの可変量の点検
CDプレーヤー	<ul style="list-style-type: none"> レーザーピックアップ及び駆動系のクリーニング 操作スイッチ及びボリューム等の動作点検 再生時の音声の確認
カセットレコーダー	<ul style="list-style-type: none"> 操作スイッチ及びボリューム等の動作点検 録音・再生時の音声の確認 ヘッド及びテープ走行系機構部のクリーニング 入出力レベル・レベルメーターの動作点検 ワウ・フラッターの測定 テープスピードドリフトの測定 巻取トルクの測定
MDプレーヤー	<ul style="list-style-type: none"> レーザーピックアップ及び駆動系のクリーニング 操作スイッチ及びボリューム等の動作点検 録音・再生時の音声の確認
パターンリモコン部	・パターン制御動作の点検
電源制御部	電源制御動作の確認
端子盤ユニット	端子 ネジのゆるみ確認・増し締め
フォーマットコンバーター	<ul style="list-style-type: none"> 入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 コンバータの動作確認
パッチパネル	<ul style="list-style-type: none"> 各コネクタの接触確認 各パッチコードの接触・断線等の確認
デジタル分配器	<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチ・電源ランプの点検 分配動作の確認 入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検
ワイヤレス受信機	<ul style="list-style-type: none"> 入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 各音量調整つまみの動作点検及び雑音有無の点検 受信安定度・ダイバーシティー受信動作の確認 実用音にて総合動作・音質の確認
ワイヤレス混合分配器	<ul style="list-style-type: none"> 入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 実用音にて総合動作・音質の確認
ファンタム電源ユニット	・電源供給動作の確認
インターカム装置	<ul style="list-style-type: none"> 入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 各子機 呼出動作・通話動作の確認
マトリクスボックス	<ul style="list-style-type: none"> 動作点検及び雑音有無の点検 各種表示部の動作点検 実用音にて総合動作・音質の確認

別表 6

コネクタパネル	<ul style="list-style-type: none"> ・各コネクタの接触確認 ・各パッチコードの接触・断線等の確認
パソコンインターフェース	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・動作点検及び雑音有無の点検
システムインターフェース	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・動作点検及び雑音有無の点検
コントロール用 P C	<ul style="list-style-type: none"> ・電源スイッチ・電源ランプの点検 ・接続ケーブル・コネクタの接続状態点検 ・各機器制御動作の確認
デジタルマルチコライザー	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・グラフィックイコライザ機能 動作点検 ・パラメトリックイコライザ機能 動作点検 ・ディレイ機能 動作点検 ・ノッチフィルター機能 動作点検 ・コンプレッサ/リミッタ機能 動作点検 ・ノイズフィルター機能 動作点検
ミキシングユニット	<ul style="list-style-type: none"> ・動作点検及び雑音有無の点検 ・各種表示部の動作点検 ・実用音にて総合動作・音質の確認
音声分配器	<ul style="list-style-type: none"> ・各音質調整つまみの動作点検及び雑音有無の点検 ・各種表示部の動作点検 ・実用音にて総合動作・音質の確認 ・音声分配動作の確認
開演ブザー	<ul style="list-style-type: none"> ・各音質調整つまみの動作点検及び雑音有無の点検 ・各種表示部の動作点検 ・実用音にて総合動作・音質の確認 ・開演ブザー制御動作の確認
マルチプレクサ	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・動作点検及び雑音有無の点検
パワーアンプ	<ul style="list-style-type: none"> ・各音量調整つまみの動作点検及び雑音有無の点検 ・各種表示部の動作点検 ・利得・歪み・周波数特性・雑音の点検 ・実用音にて総合動作・音質の確認 ・防塵フィルタークリーニング
シグナルプロセッサ	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・グラフィックイコライザ機能 動作点検 ・パラメトリックイコライザ機能 動作点検 ・ディレイ機能 動作点検 ・ノッチフィルター機能 動作点検 ・コンプレッサ/リミッタ機能 動作点検 ・ノイズフィルター機能 動作点検 ・
出力制御部	<ul style="list-style-type: none"> ・スピーカー制御出力の確認
P Aインターフェースユニット	<ul style="list-style-type: none"> ・動作点検及び雑音有無の点検 ・P Aコントロール動作確認
A G Cユニット	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・動作点検及び雑音有無の点検
運営呼出制御部	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・動作点検及び雑音有無の点検
運営呼出電源部	<ul style="list-style-type: none"> ・電源供給動作の確認
トランスユニット	<ul style="list-style-type: none"> ・配線・取付状態の点検 ・実用音にて総合動作・音質の確認
デジタルリバー部	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・リバーブ印加動作の確認
マルチエフェクトプロセッサ	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・動作点検及び雑音有無の点検

別表6

デジタルオーディオテープレコーダー	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘッド及びテープ走行系機構部のクリーニング ・入出力レベル・レベルメーターの動作点検 ・各スイッチ・ボリューム等の雑音・接触不良有無の確認 ・録音・再生機能他各種機能の点検
グラフィックイコライザー	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・イコライザー各ポイントの可変量の点検
コンプレッサー／リミッター	<ul style="list-style-type: none"> ・各音質調整つまみの動作点検及び雑音有無の点検 ・各種表示部の動作点検 ・実用音にて総合動作・音質の確認 ・過大入力抑止動作の確認
スピーカ	<ul style="list-style-type: none"> ・配線・取付状態の点検 ・実用音にて総合動作・音質の確認 (場内は伝送周波数測定実施)
3点吊マイク装置	<ul style="list-style-type: none"> ・3点吊マイクリモート動作の確認 ・実用音にて総合動作・音質の確認
コネクタ盤	<ul style="list-style-type: none"> ・コネクタの接続状態点検 ・埃・汚れ等のクリーニング
マイクロホン	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチ動作点検・コネクタ確認 ・実用音にて総合動作・音質の確認
ワイヤレスマイク	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチ動作点検・コネクタ確認 ・実用音にて総合動作・音質の確認
ガナリ操作盤	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・動作点検及び雑音有無の点検
フラットループ音声伝送装置	<ul style="list-style-type: none"> ・入出力等のコネクタのがたつき・弛み点検 ・動作点検及び雑音有無の点検
カラーカメラ	<ul style="list-style-type: none"> ・電源電圧の点検・調整 ・ホワイトバランス・黒レベル確認 ・ゲインプリセット確認 ・色・色同期・水平同期確認 ・フォーカス・バックフォーカス調整 ・接続ケーブルの接触状態確認 ・レンズの傷等の点検及びクリーニング ・レンズコネクタ点検 ・ズーム及びフォーカス動作点検
回転台	<ul style="list-style-type: none"> ・取付状態の確認 ・水平回転台・垂直回転動作の点検 ・リミッター機能の動作点検 ・プリセット機能の動作点検
ACアダプター	<ul style="list-style-type: none"> ・電源供給動作の確認
カメラコントローラー	<ul style="list-style-type: none"> ・電源スイッチ・電源ランプの点検 ・パン／チルトコントロール動作点検 ・フォーカスコントロール動作点検 ・アイリス AUTO/MANUAL コントロール動作点検
業務用VTR	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘッド及びテープ走行系のクリーニング ・操作スイッチ及びボリューム等の動作点検 ・録画・再生時の映像及び音声の確認
モニターテレビ	<ul style="list-style-type: none"> ・電源スイッチ・電源ランプの点検 ・接続ケーブル・入力コネクタの接続状態点検 ・色相・色の濃さの調整及び各ボリュームの点検 ・コントラスト・輝度の調整及び各ボリュームの点検 ・水平・垂直同期の点検 ・画質（歪み・ぼけの有無）の調整及びボリュームの点検 ・ブラウン管の色むら及び焼き付きの点検